

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. SDQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 0408/04mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260341 0408/04
GTIN	4062406066796
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Spannhöhe L <sub>2</sub>	7,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Gesamtlänge L	80 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	5,2 mm
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Halsbreite L <sub>4</sub>	4 mm
Plattengröße	4 mm
ISO-Code Halter	A0408F SDQCR/L04
Kopflänge L <sub>1</sub>	15 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 04T0..
Mittenversatz L <sub>3</sub>	2,6 mm
Nutztiefe T	1,1 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX5	674248 TX5
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500