

Garant**Stahl-Bohrstange A.. SDQCR 107,5°, für Wendeschneidplatten DC., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 0408/04mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260340 0408/04
GTIN	4062406066789
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	A0408F SDQCR/L04
Mittenversatz L_3	2,6 mm
Halsbreite L_4	4 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Plattengröße	4 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	5,2 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Spannhöhe L_2	7,5 mm
Kopflänge L_1	15 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 04T0..
Nutztiefe T	1,1 mm
Schaft-Ø D_s	8 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX5	674248 TX5
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500