

Garant**Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, PSC 63 A = 65, Dorn-Ø d1: 27mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	308547 27
GTIN	4045197703736
Artikelklasse	31C

Beschreibung**Ausführung:**

- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.**

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen mit Quernut.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Spezienschlüssel Nr. 309840, Fräseranzugsschraube Nr. 309860.

Kühlmittelrohr und Steckschlüssel Nr. 309885; 309893.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	65 mm
passender Spezienschlüssel Nr. 309840	27
Dorn-Ø d ₁	27 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	27
Außen-Ø D	60 mm

Spann-Ø D ₁	27 mm
Aufnahme	PSC 63 A = 65
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Kühlkanalbohrung	verschießbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme

Zubehör

Spezialschlüssel für Dorn-Ø 27 mm	309840 27
-----------------------------------	-----------