

Garant

Stahl-Bohrstange A.. SDUCL 93°, für Wendeschneidplatten DC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 0408/04mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260343 0408/04
GTIN	4062406066819
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	80 mm
Halsbreite L ₄	4 mm
ISO-Code Halter	A0408F SDUCR/L04
passende Wendeschneidplatte	DC.. 04T0..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Kopflänge L ₁	15 mm
Mittenversatz L ₃	3 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Plattengröße	4 mm
Spannhöhe L ₂	7,5 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	5,2 mm
Nutztiefe T	1,5 mm
Schaft-Ø D _s	8 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX5	674248 TX5
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500