

**Eckbohrmaschine, Typ: 720551****Bestelldaten**

Bestellnummer	075120 720551
GTIN	4014586878843
Artikelklasse	03F

**Beschreibung****Ausführung:****Fein Eckbohrmaschine –**

- **Getriebekopfhöhe nur 96 mm inklusive Bohrfutter, Eckmaß 17 mm.**
- **Integralschalter mit Umschalter für Rechts- / Links-Lauf zur komfortablen Bedienung.**
- **Bohrwellen-Kegelaufnahme für präzisen Rundlauf.**
- **Kompakt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.**
- **Stufenlose elektronische Drehzahleinstellung für gefühlvolles Anbohren.**

**Vorteil:**

Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Spezial-Zahnkranz-Bohrfutter 0,8 – 10 mm.

**Hinweis:**

Passende Spiralbohrer finden Sie ab Nr. 114000.

Herstellerbezeichnung: WBP10

Leistungsaufnahme: 500 W

maximale Drehzahl: 0 - 1830 min<sup>-1</sup>

Bohrfutter-Aufnahme: B10

Bohrfutter-Spannbereich: 0,8 - 10 mm

maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl 1. Gang: 10 mm

## Technische Beschreibung

Gewicht	1,5 kg
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Herstellerbezeichnung	WBP10
Bohrfutter-Spannbereich	0,8 - 10 mm
Bohrfutter-Aufnahme	B10
Leistungsaufnahme	500 W
maximale Drehzahl	0 - 1830 min <sup>-1</sup>
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl 1. Gang	10 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz 1. Gang	25 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
geeignet für Material	Stahl
Produktart	Bohrmaschine