

Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, PSC 63 A = 65, Dorn- \emptyset d1: 32mm



Bestelldaten

| Bestellnummer | 308547 32 |
|---------------|---------------|
| GTIN | 4045197703743 |
| Artikelklasse | 31C |

Beschreibung

Ausführung:

- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
- · Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
- · Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen mit Quernut.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Spezialschlüssel Nr. 309840, Fräseranzugsschraube Nr. 309860.

Kühlmittelrohr und Steckschlüssel Nr. 309885; 309893.

Technische Beschreibung

| Auskraglänge A-Maß | 65 mm |
|---|-------|
| Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 32 |
| passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 32 |
| Dorn-Ø d ₁ | 32 mm |
| Außen-Ø D | 63 mm |

| Spann-Ø D ₁ | 32 mm |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Aufnahme | PSC 63 A = 65 |
| Aufnahme-Norm | ISO 26623-1 |
| Kühlkanalbohrung | verschließbar |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Messerkopfaufnahme |

Zubehör

Spezialschlüssel für Dorn-Ø 32 mm 309840 32