Stehhilfe, höhenverstellbar mechanisch



Bestelldaten

Bestellnummer	965630
GTIN	2050001780317
Artikelklasse	96B

Beschreibung

Ausführung:

Rohrgestell aus Stahlrohr; mit rutschfesten, ölresistenten Bodengleitern. Sitzhöhe durch Arretierhebel verstellbar. **Sitz aus PU-Schaum.** Sitzfläche in der Neigung verstellbar und nach beiden Seiten schwenkbar, mit Rückstellautomatik.

Mechanische Höhenverstellung der Sitzfläche.

Norm:

DIN 68877

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035.

Technische Beschreibung

Norm	DIN 68877
Sitztiefe	220 mm
Untergestell Ausführung	Fuß-Gestell
Material Sitzfläche	PU-Schaum
Material Fußkreuz	Stahl

Sitzbreite	320 mm
Höhenverstellung Ausführung	mechanisch
Farbe Sitzmaterial	schwarz
Sitzneigungsverstellung	ja
Tragfähigkeit Stuhl	120 kg
Standfläche Breite	534 mm
Standfläche Tiefe	425 mm
Höhenverstellung Bereich	600 - 850 mm
Produktart	Stehhilfe

Zubehör

Sitzfläche für Stehhilfe Typ S	963901 S
--------------------------------	----------