

## Stehhilfe, höhenverstellbar Gasfeder



### Bestelldaten

Bestellnummer	965631
GTIN	2050000981364
Artikelklasse	96B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Rohrgestell aus Stahlrohr; mit rutschfesten, ölresistenten Bodengleitern. Sitzhöhe durch Arretierhebel verstellbar. **Sitz aus PU-Schaum.** Sitzfläche in der Neigung verstellbar und nach beiden Seiten schwenkbar, mit Rückstellautomatik.

Höhenverstellung der Sitzfläche **mit einer Sicherheits-Gasfeder.**

#### Norm:

**DIN 68877**

#### Lackierung:

Schwarz RAL 9005.

Tragfähigkeit Stuhl: 120 kg

Höhenverstellung Bereich: 645 - 825 mm

Sitzbreite: 320 mm

Sitztiefe: 220 mm

Farbe Sitzmaterial: schwarz

### Technische Beschreibung

Farbe Sitzmaterial	schwarz
Sitzbreite	320 mm

Höhenverstellung Ausführung	Gasfeder
Norm	DIN 68877
Untergestell Ausführung	Fuß-Gestell
Sitztiefe	220 mm
Material Fußkreuz	Stahl
Material Sitzfläche	PU-Schaum
Sitzneigungsverstellung	ja
Höhenverstellung Art	Höhenverstell-Hebel
Tragfähigkeit Stuhl	120 kg
Standfläche Breite	650 mm
Standfläche Tiefe	450 mm
Höhenverstellung Bereich	645 - 825 mm
Produktart	Stehhilfe

---

## Zubehör

Sitzfläche für Stehhilfe Typ S	963901 S
--------------------------------	----------