

**Kraftspannfutter, SK 40, Ø D1: 32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	300785 32
GTIN	2050001772091
Artikelklasse	33K

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Geringe Reibung durch Nadellager.**
- **Mit Antikorrosionsbeschichtung geschützt.**
- **Staub- und wasserdicht.**
- **Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberfläche.**
- **Flexibler Spannbereich mittels Spannzangen.**
- **Zentrische Werkzeugspannung mit optimaler Rundlaufgenauigkeit.**
- **Innere Kühlmittelzufuhr.**

**Vorteil:**

- **Lange Werkzeugstandzeiten.**
- **Schwingungshemmende Eigenschaften.**
- **Hohe Stabilität durch verstärkte Spannmutter.**

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

**Lieferumfang:**

Inklusive Spannmutter.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen Nr. 308600 – 308806.

Spannzangen Nr. 309575 – 309576.

**Technische Beschreibung**

Spann-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Auskraglänge A-Maß	105 mm

Spannzangenaußen-Ø D	73 mm
passender Hakenschlüssel Nr. 628400	68 / 75
Spannkraft bis	4000 Nm
Aufnahme	SK 40
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kraftspannfutter

## Zubehör

Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40	308740 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308650 40
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 14 mm	309576 14
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308630 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 40	308605 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308620 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308660 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40	308640 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309576 8

Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309576 12
Anzugsbolzen Form A passend für Steilkegel 40	308600 40
Anzugsbolzen abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308610 40
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309576 6
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewinde abgedichtet passend für Steilkegel 40	308700 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308615 40
Anzugsbolzen Mori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308625 40
Anzugsbolzen abgedichtet passend für Steilkegel 40	308635 40
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 20 mm	309576 20
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309576 10
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 25 mm	309576 25
Anzugsbolzen Mazak, Form A passend für Steilkegel 40M	308670 40M
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309576 16
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40