



Kraftspannfutter, BT 50, Ø D1: 32 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	302862 32
GTIN	2050001771797
Artikelklasse	33K

Beschreibung

Ausführung:

- **Geringe Reibung durch Nadellager.**
- **Mit Antikorrosionsbeschichtung geschützt.**
- **Staub- und wasserdicht.**
- **Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberfläche.**
- **Flexibler Spannbereich mittels Spannzangen.**
- **Spannkraft bis 1000 Nm bei Ø 20, 4000 Nm bei Ø 32.**

Igeltext:

Innenliegende Axialaussparungen verhindern effektiv das Durchrutschen des Werkzeuges. Hohe Radialsteifigkeit durch wiederholgenaue Spannung gegen eine Plananlage verhindert die Auslenkung und sichert eine hohe Bearbeitungsgenauigkeit sowie lange Werkzeugstandzeiten. T-Nuten nehmen Öl und Fett auf, sodass eine sichere Drehmomentübertragung gewährleistet ist.

Absolut weicher Lauf der Spannmutter.

Vorteil:

- **Lange Werkzeugstandzeiten.**
- **Schwingungshemmende Eigenschaften.**
- **Hohe Stabilität durch verstärkte Spannmutter.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Sonderzubehör:

Hakenschlüssel Nr. 628400.

Anzugsbolzen Nr. 308760 – 308795.

Spannzangen Nr. 309575 – 309576.

Auskraglänge A-Maß: 105 mm
 Spannzangenaußen-Ø D: 73 mm
 passender Hakenschlüssel Nr. 628400: 68 / 75

Technische Beschreibung

passender Hakenschlüssel Nr. 628400	68 / 75
Spann-Ø D ₁	32 mm
Auskraglänge A-Maß	105 mm
Spannzangenaußen-Ø D	73 mm
Aufnahme	BT 50
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	AD
Innenkühlung	ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kraftspannfutter

Zubehör

Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309576 12
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308765 50
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308795 50
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308785 50
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309576 6
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308780 50
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309576 10
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 25 mm	309576 25

Hakenschlüssel mit Nase für Muttern-Außen-Ø 68/75 mm	628400 68/75
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308790 50
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 14 mm	309576 14
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309576 16
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309576 8
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308760 50
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 20 mm	309576 20