

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 1250mm



Bestelldaten

Bestellnummer	940001 1250
GTIN	4062406067038
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:

Bestückter Schrank in 20×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Anzahl Fachböden	2
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür

Gewicht	42 kg
Griff Positionierung	oben
Höhe	1250 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Nutzhöhe	1095 mm
Breite	500 mm
Tiefe	500 mm
ComfortClose	nein
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe in G	20
Breite in G	20
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940640 200
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 20	940560 20
	940640 150

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-
Fronthöhe 150 mm

Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 20X20

951985 20X20

Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 20

940550 20

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-
Fronthöhe 125 mm

940640 125

Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke
mit Flügeltüren für Schrankhöhe 1250 mm

940501 1250

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 20

940552 20

Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 20X20

951980 20X20

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-
Fronthöhe 75 mm

940640 75

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-
Fronthöhe 300 mm

940640 300

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-
Fronthöhe 100 mm

940640 100