

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940001 1000
GTIN	4062406067021
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 20×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Tiefe	500 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür

Breite	500 mm
Nutzhöhe	845 mm
Anzahl Fachboden	2
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Höhe	1000 mm
ComfortClose	nein
Griff Positionierung	oben
Gewicht	36 kg
Breite in G	20
Tiefe in G	20
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940640 200
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940640 125
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 20X20	951985 20X20
	940640 300

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-  
Fronthöhe 300 mm

Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 20X20

951980 20X20

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-  
Fronthöhe 100 mm

940640 100

Schiebegriff für GridLine Typ GP11

914226 GP11

Schrägfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 20

940560 20

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-  
Fronthöhe 75 mm

940640 75

Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 20

940550 20

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 20

940552 20

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F

940559 F

Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke  
mit Flügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm

940501 900/1000

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-  
Fronthöhe 150 mm

940640 150