

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 750mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940001 750
GTIN	4062406066697
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 20×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Anzahl Fachboden	1
Höhe	750 mm

Griff Positionierung	oben
Gewicht	28 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Tiefe	500 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
ComfortClose	nein
Nutzhöhe	595 mm
Breite	500 mm
Tiefe in G	20
Breite in G	20
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940640 100
Fachboden für Schrank- / Abteilleite in G 20	940550 20
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 750/800 mm	940501 750/800
	940640 200

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940640 125
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 20	940560 20
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940640 75
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940640 150
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 20X20	951980 20X20
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 20X20	951985 20X20
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940640 300
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 20	940552 20