

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 900mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940001 900
GTIN	4062406067014
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 20×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Tiefe	500 mm
Nutzhöhe	745 mm

Griff Positionierung	oben
ComfortClose	nein
Breite	500 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Höhe	900 mm
Anzahl Fachboden	1
Gewicht	32 kg
Tiefe in G	20
Breite in G	20
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 20	940550 20
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 20	940560 20
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940640 75
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
	940640 100

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-
Fronthöhe 100 mm

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-
Fronthöhe 200 mm

940640 200

Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke
mit Flügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm

940501 900/1000

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F

940559 F

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 20

940552 20

Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 20X20

951980 20X20

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-
Fronthöhe 125 mm

940640 125

Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 20X20

951985 20X20

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-
Fronthöhe 300 mm

940640 300

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-
Fronthöhe 150 mm

940640 150