

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 800mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940001 800
GTIN	4062406066703
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 20×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Gewicht	32 kg

Anzahl Fachboden	1
Höhe	800 mm
ComfortClose	nein
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Griff Positionierung	oben
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Tiefe	500 mm
Breite	500 mm
Nutzhöhe	645 mm
Tiefe in G	20
Breite in G	20
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940640 150
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 20X20	951980 20X20
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 20	940560 20
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
	940640 300

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-
Fronthöhe 300 mm

Fachboden für Schrank- / Abteilleite in G 20

940550 20

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-
Fronthöhe 200 mm

940640 200

Schiebegriff für GridLine Typ GP11

914226 GP11

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-
Fronthöhe 75 mm

940640 75

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-
Fronthöhe 100 mm

940640 100

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 20

940552 20

Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 20X20

951985 20X20

Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke
mit Flügeltüren für Schrankhöhe 750/800 mm

940501 750/800

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-
Fronthöhe 125 mm

940640 125