

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 1250mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940003 1250
GTIN	4062406067090
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 20×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Griff Positionierung	oben
Nutzhöhe	1095 mm

Anzahl Fachboden	2
Gewicht	42 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
ComfortClose	nein
Höhe	1250 mm
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Tiefe	500 mm
Breite	500 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Breite in G	20
Tiefe in G	20
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 20X20	951980 20X20
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940640 300
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 1250 mm	940501 1250
	940640 75

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-
Fronthöhe 75 mm

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-
Fronthöhe 150 mm

940640 150

Fachboden für Schrank- / Abteilleite in G 20

940550 20

Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 20

940560 20

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-
Fronthöhe 125 mm

940640 125

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-
Fronthöhe 100 mm

940640 100

Schiebegriff für GridLine Typ GP11

914226 GP11

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F

940559 F

Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 20X20

951985 20X20

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 20

940552 20

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-
Fronthöhe 200 mm

940640 200