

Garant GRIDLINE

**Aufsatzschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 750mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 940011 750    |
| GTIN          | 4062406067120 |
| Artikelklasse | 9GI           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 20×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

|              |       |
|--------------|-------|
| Gewicht      | 28 kg |
| ComfortClose | nein  |

|   |  |
|---|--|
| Nutzhöhe  | 595 mm   |
| Griff Positionierung  | unten  |
| Tiefe   | 500 mm   |
| Breite  | 500 mm   |
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 100 kg   |
| Schrank-Fronten   | Vollblech-Flügeltür  |
| Anzahl Fachboden  | 1  |
| Höhe  | 750 mm   |
| Schließsystem elektronisch – umrüstbar                                    | ja   |
| Breite in G   | 20   |
| Tiefe in G  | 20   |
| Materialstärke  | 0,9 mm   |
| Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen  | 1000 kg  |
| Türöffnungswinkel   | 250 Grad   |
| Höhenverstellung im Raster  | 25 mm  |
| Stiftzylinderschloss  | modularer Steckesinsatz  |
| Farbauswahl   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Schrank Bauart  | Aufsatzschrank   |
| Produktart  | Fachbodenschrank   |

## Zubehör

|   |             |
|---|-------------|
| Schiebegriff für GridLine Typ GP11                                      | 914226 GP11 |
| Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 20                      | 940560 20   |
| Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 300 mm | 940640 300  |
| Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 150 mm | 940640 150  |

|   |                |
|---|----------------|
| Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 75 mm                  | 940640 75      |
| Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F                              | 940559 F       |
| Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 20                               | 940552 20      |
| Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 125 mm                 | 940640 125     |
| Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 100 mm                 | 940640 100     |
| Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 200 mm                 | 940640 200     |
| Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 750/800 mm | 940501 750/800 |
| Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 20  | 940550 20      |