

Garant GRIDLINE

Aufsatzschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 500mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940011 500
GTIN	4062406067113
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 20×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Nutzhöhe	345 mm

Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Breite	500 mm
Tiefe	500 mm
Gewicht	20 kg
Griff Positionierung	unten
Anzahl Fachboden	1
ComfortClose	nein
Höhe	500 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe in G	20
Breite in G	20
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Aufsatzschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940640 150
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 20	940552 20
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940640 100
Fachboden für Schrank- / Abteilleite in G 20	940550 20
	940640 125

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-
Fronthöhe 125 mm

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-
Fronthöhe 200 mm

940640 200

Schiebegriff für GridLine Typ GP11

914226 GP11

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-
Fronthöhe 300 mm

940640 300

Schrägfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 20

940560 20

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-
Fronthöhe 75 mm

940640 75

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F

940559 F