

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 900mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940003 900
GTIN	4062406067076
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 20×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Breite	500 mm
Gewicht	32 kg

ComfortClose	nein
Griff Positionierung	oben
Tiefe	500 mm
Anzahl Fachboden	1
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Höhe	900 mm
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Nutzhöhe	745 mm
Breite in G	20
Tiefe in G	20
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940640 300
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 20X20	951985 20X20
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 20	940560 20
	940640 150

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-
Fronthöhe 150 mm

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-
Fronthöhe 75 mm

940640 75

Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke
mit Flügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm

940501 900/1000

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 20

940552 20

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-
Fronthöhe 125 mm

940640 125

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-
Fronthöhe 200 mm

940640 200

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F

940559 F

Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 20

940550 20

Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 20X20

951980 20X20

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-
Fronthöhe 100 mm

940640 100