

Garant GRIDLINE

Aufsatzschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940013 1000
GTIN	4062406067168
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 20×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Gewicht	36 kg
Anzahl Fachboden	2

Höhe	1000 mm
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Nutzhöhe	845 mm
Breite	500 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Tiefe	500 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Griff Positionierung	unten
ComfortClose	nein
Breite in G	20
Tiefe in G	20
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Aufsatzschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940640 200
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940640 100
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940640 75

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 20	940560 20
Fachboden für Schrank- / Abteilleite in G 20	940550 20
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 20	940552 20
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm	940501 900/1000
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940640 150
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940640 125