

Garant GRIDLINE

**Aufsatzschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 750mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940013 750
GTIN	4062406067151
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 20×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Breite	500 mm
Nutzhöhe	595 mm

Anzahl Fachboden	1
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
ComfortClose	nein
Gewicht	28 kg
Griff Positionierung	unten
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Höhe	750 mm
Tiefe	500 mm
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Tiefe in G	20
Breite in G	20
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Aufsatzschrank
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940640 150
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 750/800 mm	940501 750/800
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
	940640 75

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-  
Fronthöhe 75 mm

Fachboden für Schrank- / Abteilleite in G 20

940550 20

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-  
Fronthöhe 100 mm

940640 100

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-  
Fronthöhe 200 mm

940640 200

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-  
Fronthöhe 125 mm

940640 125

Schiebegriff für GridLine Typ GP11

914226 GP11

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 20

940552 20

Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 20

940560 20