

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Schublade, Vollblech-Flügeltüren, 16×16G, Höhe: 1250mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940021 1250
GTIN	4062406067212
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 20×20G, mit Schubladen 16×16G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Schubladen Fronthöhe 125 mm.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden und Schublade.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Tiefe	500 mm
-------	--------

Griff Positionierung	oben
ComfortClose	nein
Nutzhöhe	1095 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Gewicht	53 kg
Anzahl Fachboden	2
Anzahl Schubladen	1
Breite	500 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Höhe	1250 mm
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Tiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite in G	16
Schubladen Nutztiefe in G	16
Schubladen Nutzbreite	400 mm
Breite in G	20
Schubladen Nutzfläche in G	16×16
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	16×16G
Schrank Bauart	Basisschrank

Produktart Fachbodenschrank

Zubehör

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940640 100
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 20	940552 20
Antirutsch-Matten-Set für Schubladen, 5-teilig Abmessung in G 16X16	951885 16X16
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 20X20	951985 20X20
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940640 125
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940640 75
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 20	940560 20
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 20X20	951980 20X20
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügelüren für Schrankhöhe 1250 mm	940501 1250
Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 20	940550 20
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 16X16	951910 16X16