

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Schublade, Vollblech-Flügeltüren, 16×16G, Höhe: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940021 1000
GTIN	4062406067205
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 20×20G, mit Schubladen 16×16G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Schubladen Fronthöhe 125 mm.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden und Schublade.

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Höhe	1000 mm
------	---------

Anzahl Fachboden	2
Gewicht	46 kg
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Nutzhöhe	845 mm
Tiefe	500 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Anzahl Schubladen	1
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Breite	500 mm
Griff Positionierung	oben
ComfortClose	nein
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutzbreite	400 mm
Schubladen Nutztiefe in G	16
Schubladen Nutzbreite in G	16
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Breite in G	20
Tiefe in G	20
Schubladen Nutzfläche in G	16×16
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	16×16G
Schrank Bauart	Basisschrank

Produktart	Fachbodenschrank
------------	------------------

## Zubehör

Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 20X20	951980 20X20
--	--------------

Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm	940501 900/1000
--	-----------------

Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 20	940550 20
--	-----------

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940640 100
---	------------

Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
--	-----------

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940640 75
--	-----------

Antirutsch-Matten-Set für Schubladen, 5-teilig Abmessung in G 16X16	951885 16X16
---	--------------

Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 16X16	951910 16X16
---	--------------

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 20	940552 20
---	-----------

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
--	----------

Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 20X20	951985 20X20
---	--------------

Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 20	940560 20
--	-----------

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940640 125
---	------------