

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Schublade, Sichtfenster-Flügeltüren, 16×16G, Höhe: 1250mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940023 1250
GTIN	4062406067274
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 20×20G, mit Schubladen 16×16G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Schublade Fronthöhe 125 mm.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden und Schublade.

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Breite	500 mm
Anzahl Fachboden	2
Höhe	1250 mm
ComfortClose	nein
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Nutzhöhe	1095 mm
Tiefe	500 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Griff Positionierung	oben
Gewicht	53 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Anzahl Schubladen	1
Schubladen Nutzbreite in G	16
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Schubladen Nutzbreite	400 mm
Breite in G	20
Schubladen Nutztiefe in G	16
Tiefe in G	20
Schubladen Nutzfläche in G	16×16
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	16×16G

Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940640 125
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 20	940560 20
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940640 150
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940640 300
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 20X20	951980 20X20
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 20	940552 20
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 20X20	951985 20X20
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940640 100
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 1250 mm	940501 1250
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 16X16	951910 16X16
Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 20	940550 20
Antirutsch-Matten-Set für Schubladen, 5-teilig Abmessung in G 16X16	951885 16X16
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940640 200
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940640 75