

Garant GRIDLINE

**Aufsatzschrank mit Schublade, Vollblech-Flügeltüren, 16×16G, Höhe: 750mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940031 750
GTIN	4062406067298
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 20×20G, mit Schubladen 16×16G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Schubladen Fronthöhe 125 mm.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden und Schublade.

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Gewicht	33 kg
---------	-------

ComfortClose	nein
Nutzhöhe	595 mm
Breite	500 mm
Griff Positionierung	unten
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Anzahl Fachboden	1
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Höhe	750 mm
Anzahl Schubladen	1
Tiefe	500 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Schubladen Nutzbreite in G	16
Schubladen Nutztiefe in G	16
Tiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite	400 mm
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Breite in G	20
Schubladen Nutzfläche in G	16×16
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	16×16G
Schrank Bauart	Aufsatzschrank

Produktart	Fachbodenschrank
------------	------------------

## Zubehör

Schublade für Flügeltürschränke,Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940640 125
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 750/800 mm	940501 750/800
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 20	940552 20
Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 16X16	951910 16X16
Antirutsch-Matten-Set für Schubladen,5-teilig Abmessung in G 16X16	951885 16X16
Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940640 150
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940640 100
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 20	940560 20
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940640 300
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940640 75
Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 20	940550 20
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940640 200