

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 1500mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940041 1500
GTIN	4062406067380
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestücker Schrank in 30×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Nutzhöhe	1345 mm

Höhe	1500 mm
Breite	750 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Gewicht	65 kg
ComfortClose	nein
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Tiefe	500 mm
Anzahl Fachboden	3
Griff Positionierung	oben
Tiefe in G	20
Breite in G	30
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteibreite in G 30	940590 30
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G, Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 30	958146 30
Schrägfachboden für Schrank- / Abteibreite in G 30	940560 30
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 30X20	951985 30X20
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 1500 mm	940510 1500

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 1500 mm	940501 1500
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 30	940552 30
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 30X20	951980 30X20
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 30	940550 30
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11