

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 800mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940041 800
GTIN	4062406067342
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestücker Schrank in 30×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg

Höhe	800 mm
ComfortClose	nein
Griff Positionierung	oben
Breite	750 mm
Gewicht	39 kg
Nutzhöhe	645 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Tiefe	500 mm
Anzahl Fachboden	1
Tiefe in G	20
Breite in G	30
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 30	940560 30
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 30X20	951985 30X20
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 750/800 mm	940510 750/800
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11

Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 30X20	951980 30X20
Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940550 30
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 30	958146 30
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 750/800 mm	940501 750/800
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940552 30
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940590 30