

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 2000mm**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 940041 2000 |
| GTIN | 4062406067397 |
| Artikelklasse | 9GI |

Beschreibung**Ausführung:**

Bestücker Schrank in 30×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------|---------------------|
| Schrank-Fronten | Vollblech-Flügeltür |
| ComfortClose | nein |

| | |
|---|--|
| Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja |
| Höhe | 2000 mm |
| Gewicht | 86 kg |
| Breite | 750 mm |
| Tiefe | 500 mm |
| Anzahl Fachboden | 5 |
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 100 kg |
| Nutzhöhe | 1845 mm |
| Griff Positionierung | mitte |
| Tiefe in G | 20 |
| Breite in G | 30 |
| Materialstärke | 0,9 mm |
| Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1000 kg |
| Türöffnungswinkel | 250 Grad |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckesinsatz |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Schrank Bauart | Basisschrank |
| Produktart | Fachbodenschrank |

Zubehör

| | |
|---|-------------|
| Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F | 940559 F |
| Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 30 | 940552 30 |
| Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 30 | 940590 30 |
| Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 2000 mm | 940510 2000 |
| Schiebegriff für GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |

| | |
|--|-------------|
| Fachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 30 | 940550 30 |
| Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 2000 mm | 940501 2000 |
| Schrägfachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 30 | 940560 30 |
| Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 30 | 958146 30 |