

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 750mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940041 750
GTIN	4062406067335
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestücker Schrank in 30×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Gewicht	65 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Tiefe	500 mm
ComfortClose	nein
Breite	750 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Griff Positionierung	oben
Tiefe in G	20
Breite in G	30
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 30X20	951980 30X20
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 30	940552 30
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 30	958146 30
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 750/800 mm	940510 750/800
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 30	940560 30
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 750/800 mm	940501 750/800

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940590 30
Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940550 30
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 30X20	951985 30X20