

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 900mm



Bestelldaten

Bestellnummer	940041 900
GTIN	4062406067359
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:

Bestücker Schrank in 30×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür

Breite	750 mm
Griff Positionierung	oben
Tiefe	500 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Nutzhöhe	745 mm
Höhe	900 mm
Gewicht	42 kg
ComfortClose	nein
Anzahl Fachboden	1
Breite in G	30
Tiefe in G	20
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm	940501 900/1000
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 30	940550 30
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 30X20	951980 30X20
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 30	940552 30

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 900 mm	940510 900
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 30X20	951985 30X20
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940560 30
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940590 30
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G, Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 30	958146 30