

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 1250mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940041 1250
GTIN	4062406067373
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestücker Schrank in 30×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Breite	750 mm

ComfortClose	nein
Gewicht	55 kg
Griff Positionierung	oben
Tiefe	500 mm
Nutzhöhe	1095 mm
Höhe	1250 mm
Anzahl Fachboden	2
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Tiefe in G	20
Breite in G	30
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 30	940550 30
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 30X20	951985 30X20
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 30	940590 30
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 30	940560 30
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11

Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 30	958146 30
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 30	940552 30
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 1250 mm	940501 1250
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 30X20	951980 30X20