

Garant GRIDLINE

Aufsatzschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 750mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940051 750
GTIN	4062406067489
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestücker Schrank in 30×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Nutzhöhe	595 mm

Breite	750 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Griff Positionierung	unten
Gewicht	65 kg
Höhe	750 mm
Tiefe	500 mm
ComfortClose	nein
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Anzahl Fachboden	1
Tiefe in G	20
Breite in G	30
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Aufsatzschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 30	940560 30
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilleite in G 30	940590 30
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 30	940552 30
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 750/800 mm	940501 750/800

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 750/800 mm	940510 750/800
Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940550 30