

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 900mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940043 900
GTIN	4062406067427
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestücker Schrank in 30×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Griff Positionierung	oben
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja

Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Gewicht	42 kg
Anzahl Fachboden	1
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Höhe	900 mm
Nutzhöhe	745 mm
Breite	750 mm
ComfortClose	nein
Tiefe	500 mm
Tiefe in G	20
Breite in G	30
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 900 mm	940510 900
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteibreite in G 30	940590 30
Schrägfachboden für Schrank- / Abteibreite in G 30	940560 30
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm	940501 900/1000

Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 30X20	951980 30X20
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G, Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 30	958146 30
Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940550 30
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940552 30
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 30X20	951985 30X20
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11