

Garant GRIDLINE

**Aufsatzschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 500mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940051 500
GTIN	4062406067472
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestücker Schrank in 30×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Gewicht	27 kg
Griff Positionierung	unten
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Höhe	500 mm

Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Anzahl Fachboden	1
Breite	750 mm
Nutzhöhe	345 mm
ComfortClose	nein
Tiefe	500 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Breite in G	30
Tiefe in G	20
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Aufsatzschrank
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilleite in G 30	940590 30
Fachboden für Schrank- / Abteilleite in G 30	940550 30
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 30	940560 30
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 30	940552 30
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11