

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 1000mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 940043 1000   |
| GTIN          | 4062406067434 |
| Artikelklasse | 9GI           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestücker Schrank in 30×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Schrank-Fronten | Sichtfenster-Flügeltür |
| Nutzhöhe        | 845 mm                 |

|   |  |
|---|--|
| Breite  | 750 mm   |
| Tiefe   | 500 mm   |
| Griff Positionierung  | oben   |
| Gewicht   | 48 kg  |
| Anzahl Fachboden  | 2  |
| Schließsystem elektronisch – umrüstbar                                    | ja   |
| ComfortClose  | nein   |
| Höhe  | 1000 mm  |
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 100 kg   |
| Breite in G   | 30   |
| Tiefe in G  | 20   |
| Materialstärke  | 0,9 mm   |
| Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen  | 1000 kg  |
| Türöffnungswinkel   | 250 Grad   |
| Höhenverstellung im Raster  | 25 mm  |
| Stiftzylinderschloss  | modularer Steckesinsatz  |
| Farbauswahl   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Schrank Bauart  | Basisschrank   |
| Produktart  | Fachbodenschrank   |

## Zubehör

|   |                 |
|---|-----------------|
| Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 30X20                                       | 951985 30X20    |
| Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm | 940501 900/1000 |
| Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 30                               | 940552 30       |
| Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 30  | 940550 30       |
| Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 30X20  | 951980 30X20    |

|   |                  |
|---|------------------|
| Schrägfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 30   | 940560 30        |
| Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F  | 940559 F         |
| Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G, Höhe 150 mm<br>Gehäusebreite in G 30                              | 958146 30        |
| Schiebegriff für GridLine Typ GP11  | 914226 GP11      |
| Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke<br>mit Flügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 1000/1250 mm | 940510 1000/1250 |
| Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilbreite in G 30  | 940590 30        |