

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 2000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940043 2000
GTIN	4062406067465
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestücker Schrank in 30×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg

Höhe	2000 mm
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
ComfortClose	nein
Tiefe	500 mm
Nutzhöhe	1845 mm
Griff Positionierung	mitte
Gewicht	86 kg
Breite	750 mm
Anzahl Fachboden	5
Tiefe in G	20
Breite in G	30
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schrägfachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 30	940560 30
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteibbreite in G 30	940552 30
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 30	958146 30

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 2000 mm	940510 2000
Fachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 30	940550 30
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 2000 mm	940501 2000
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteibbreite in G 30	940590 30