

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 800mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940043 800
GTIN	4062406067410
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestücker Schrank in 30×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Tiefe	500 mm
Höhe	800 mm

Nutzhöhe	645 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Gewicht	39 kg
ComfortClose	nein
Breite	750 mm
Griff Positionierung	oben
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Anzahl Fachboden	1
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Tiefe in G	20
Breite in G	30
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 30	940560 30
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 30	940552 30
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 30	958146 30
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
	940501 750/800

Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke  
mitFlügeltüren für Schrankhöhe 750/800 mm

Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 30X20	951980 30X20
--	--------------

Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940550 30
---	-----------

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 750/800 mm	940510 750/800
--	----------------

Fachboden200 kg für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940590 30
---	-----------

Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 30X20	951985 30X20
---	--------------