

Garant GRIDLINE

Aufsatzschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 500mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940053 500
GTIN	4062406067502
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestücker Schrank in 30×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Anzahl Fachboden	1
ComfortClose	nein
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Nutzhöhe	345 mm

Griff Positionierung	unten
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Gewicht	27 kg
Tiefe	500 mm
Breite	750 mm
Höhe	500 mm
Breite in G	30
Tiefe in G	20
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Aufsatzschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schrägfachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 30	940560 30
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteibbreite in G 30	940552 30
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteibbreite in G 30	940590 30
Fachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 30	940550 30