

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Schublade, Vollblech-Flügeltüren, 26×16G, Höhe: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940061 1000
GTIN	4062406067564
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 30×20G, mit Schubladen 26×16G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Schubladen Fronthöhe 125 mm.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden und Schubladen.

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Nutzhöhe	845 mm
----------	--------

Tiefe	500 mm
Höhe	1000 mm
ComfortClose	nein
Gewicht	53 kg
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Anzahl Schubladen	1
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Anzahl Fachboden	2
Breite	750 mm
Griff Positionierung	oben
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutzbreite in G	26
Schubladen Nutztiefe in G	16
Tiefe in G	20
Breite in G	30
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Schubladen Nutzfläche in G	26×16
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	26×16G
Schrank Bauart	Basisschrank

Produktart	Fachbodenschrank
------------	------------------

## Zubehör

Antirutsch-Matten-Set für Schubladen,5-teilig Abmessung in G 26X16	951885 26X16
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilmbreite in G 30	940560 30
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940641 150
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940641 125
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteilmbreite in G 30	940590 30
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 30X20	951980 30X20
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 30	958146 30
Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 26X16	951910 26X16
Matte für Schubladen Abmessung in G 26X16	951830 26X16
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 30X20	951985 30X20
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940641 200
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm	940501 900/1000
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilmbreite in G 30	940552 30
Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940641 100
Fachboden für Schrank- / Abteilmbreite in G 30	940550 30
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-  
Fronthöhe 300 mm

940641 300

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-  
Fronthöhe 75 mm

940641 75