

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Schublade, Vollblech-Flügeltüren, 26×16G, Höhe: 2000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940061 2000
GTIN	4062406067595
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 30×20G, mit Schubladen 26×16G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Schubladen Fronthöhe 125 mm.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden und Schubladen.

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Tiefe	500 mm
-------	--------

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Breite	750 mm
Nutzhöhe	1845 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Höhe	2000 mm
Griff Positionierung	mitte
ComfortClose	nein
Gewicht	96 kg
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Anzahl Schubladen	3
Anzahl Fachboden	3
Schubladen Nutztiefe in G	16
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Tiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Schubladen Nutzbreite in G	26
Breite in G	30
Schubladen Nutzfläche in G	26×16
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	26×16G
Schrank Bauart	Basisschrank

Produktart	Fachbodenschrank
------------	------------------

## Zubehör

Fachboden für Schrank- / Abteilleite in G 30	940550 30
Schublade für Flügelürschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940641 200
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 30	958146 30
Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Schublade für Flügelürschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940641 125
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügelüren, Breite 30G für Schrankhöhe 2000 mm	940510 2000
Schublade für Flügelürschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940641 75
Antirutsch-Matten-Set für Schubladen,5-teilig Abmessung in G 26X16	951885 26X16
Schublade für Flügelürschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940641 100
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 30	940560 30
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteilleite in G 30	940590 30
Matte für Schubladen Abmessung in G 26X16	951830 26X16
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 30	940552 30
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schublade für Flügelürschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940641 300
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
Schublade für Flügelürschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940641 150
Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 26X16	951910 26X16

Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke  
mitFlügeltüren für Schrankhöhe 2000 mm

---

940501 2000