

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Schublade, Sichtfenster-Flügeltüren, 26×16G, Höhe: 1250mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940063 1250
GTIN	4062406067649
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 30×20G, mit Schubladen 26×16G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte. Schubladen Fronthöhe 125 mm.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden und Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Tiefe	500 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Griff Positionierung	oben
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Anzahl Schubladen	1
Gewicht	61 kg
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Höhe	1250 mm
Breite	750 mm
ComfortClose	nein
Anzahl Fachboden	2
Nutzhöhe	1095 mm
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Tiefe in G	20
Breite in G	30
Schubladen Nutztiefe in G	16
Schubladen Nutzbreite in G	26
Schubladen Nutzfläche in G	26×16
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	26×16G

Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 30X20	951980 30X20
Matte für Schubladen Abmessung in G 26X16	951830 26X16
Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940641 300
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940641 100
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 30	940552 30
Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 26X16	951910 26X16
Fachboden für Schrank- / Abteilleite in G 30	940550 30
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940641 125
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G, Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 30	958146 30
Antirutsch-Matten-Set für Schubladen, 5-teilig Abmessung in G 26X16	951885 26X16
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilleite in G 30	940590 30
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940641 150
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940641 200
	940501 1250

Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke
mit Flügeltüren für Schrankhöhe 1250 mm

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-
Fronthöhe 75 mm

940641 75

Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 30X20

951985 30X20

Schrägfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 30

940560 30