

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Schublade, Sichtfenster-Flügeltüren, 26×16G, Höhe: 800mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940063 800
GTIN	4062406067618
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 30×20G, mit Schubladen 26×16G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Schubladen Fronthöhe 125 mm.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden und Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Griff Positionierung	oben
----------------------	------

Höhe	800 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Anzahl Schubladen	1
Anzahl Fachboden	1
Tiefe	500 mm
Gewicht	44 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
ComfortClose	nein
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Nutzhöhe	645 mm
Breite	750 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutzbreite in G	26
Breite in G	30
Tiefe in G	20
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Schubladen Nutztiefe in G	16
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Schubladen Nutzfläche in G	26×16
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	26×16G
Schrank Bauart	Basisschrank

Produktart	Fachbodenschrank
------------	------------------

Zubehör

Schrägfachboden für Schrank- / Abteilmbreite in G 30	940560 30
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940641 150
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G, Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 30	958146 30
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940641 125
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 750/800 mm	940510 750/800
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940641 200
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940641 100
Antirutsch-Matten-Set für Schubladen, 5-teilig Abmessung in G 26X16	951885 26X16
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilmbreite in G 30	940552 30
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940641 300
Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilmbreite in G 30	940590 30
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 30X20	951985 30X20
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940641 75
Fachboden für Schrank- / Abteilmbreite in G 30	940550 30
Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 26X16	951910 26X16
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11

Matte für Schubladen Abmessung in G 26X16	951830 26X16
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 30X20	951980 30X20
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 750/800 mm	940501 750/800