#### Garant GRIDUNG

### Basisschrank mit Schublade, Sichtfenster-Flügeltüren, 26×16G, Höhe: 900mm



### **Bestelldaten**

Bestellnummer	940063 900
GTIN	4062406067625
Artikelklasse	9GI

## Beschreibung

### Ausführung:

Bestückter Schrank in 30×20G, mit Schubladen 26×16G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Schubladen Fronthöhe 125 mm.

#### Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden und Schubladen.

#### Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.** 

### **Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

# **Technische Beschreibung**

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ia
	) <del>~</del>

Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Gewicht	47 kg
Tiefe	500 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
ComfortClose	nein
Griff Positionierung	oben
Anzahl Fachboden	1
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Nutzhöhe	745 mm
Breite	750 mm
Anzahl Schubladen	1
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Höhe	900 mm
Schubladen Nutztiefe in G	16
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Tiefe in G	20
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Schubladen Nutzbreite in G	26
Breite in G	30
Schubladen Nutzfläche in G	26×16
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	26×16G
Schrank Bauart	Basisschrank



Produktart	Fachbodenschrank
Zubehör	
Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 26X16	951910 26X16
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 30	958146 30
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen- Fronthöhe 150 mm	940641 150
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 900 mm	940510 900
Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940550 30
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen- Fronthöhe 125 mm	940641 125
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen- Fronthöhe 200 mm	940641 200
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 30X20	951985 30X20
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm	940501 900/1000
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 30G Schubladen- Fronthöhe 300 mm	940641 300
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 30G Schubladen- Fronthöhe 75 mm	940641 75
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 30X20	951980 30X20
Matte für Schubladen Abmessung in G 26X16	951830 26X16
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940590 30
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940552 30
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940560 30
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
Antirutsch-Matten-Set für Schubladen,5-teilig Abmessung in G 26X16	951885 26X16

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen- Fronthöhe 100 mm	940641 100
Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75