

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Schublade, Sichtfenster-Flügeltüren, 26×16G, Höhe: 900mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 940063 900    |
| GTIN          | 4062406067625 |
| Artikelklasse | 9GI           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 30×20G, mit Schubladen 26×16G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Schubladen Fronthöhe 125 mm.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden und Schubladen.

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

|  |    |
|--|----|
| Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja |
|--|----|

|   |  |
|---|--|
| Schrank-Fronten   | Sichtfenster-Flügeltür   |
| Gewicht   | 47 kg  |
| Tiefe   | 500 mm   |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit                                      | 75 kg  |
| ComfortClose  | nein   |
| Griff Positionierung  | oben   |
| Anzahl Fachboden  | 1  |
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 100 kg   |
| Nutzhöhe  | 745 mm   |
| Breite  | 750 mm   |
| Anzahl Schubladen   | 1  |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)                                       | 100 %  |
| Höhe  | 900 mm   |
| Schubladen Nutztiefe in G   | 16   |
| Schubladen Nutzbreite   | 650 mm   |
| Tiefe in G  | 20   |
| Schubladen Nutztiefe  | 400 mm   |
| Schubladen Nutzbreite in G  | 26   |
| Breite in G   | 30   |
| Schubladen Nutzfläche in G  | 26×16  |
| Materialstärke  | 0,9 mm   |
| Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen  | 1000 kg  |
| Türöffnungswinkel   | 250 Grad   |
| Höhenverstellung im Raster  | 25 mm  |
| Stiftzylinderschloss  | modularer Steckesinsatz  |
| Farbauswahl   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G                                    | 26×16G   |
| Schrank Bauart  | Basisschrank   |

|            |                  |
|------------|------------------|
| Produktart | Fachbodenschrank |
|------------|------------------|

## Zubehör

|   |              |
|---|--------------|
| Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 26X16 | 951910 26X16 |
|---|--------------|

|   |           |
|---|-----------|
| Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm<br>Gehäusebreite in G 30 | 958146 30 |
|---|-----------|

|  |            |
|--|------------|
| Schublade für Flügeltürschränke,Breite 30G Schubladen-<br>Fronthöhe 150 mm | 940641 150 |
|--|------------|

|  |            |
|--|------------|
| Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke<br>mitFlügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 900 mm | 940510 900 |
|--|------------|

|   |           |
|---|-----------|
| Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 30 | 940550 30 |
|---|-----------|

|  |            |
|--|------------|
| Schublade für Flügeltürschränke,Breite 30G Schubladen-<br>Fronthöhe 125 mm | 940641 125 |
|--|------------|

|  |            |
|--|------------|
| Schublade für Flügeltürschränke,Breite 30G Schubladen-<br>Fronthöhe 200 mm | 940641 200 |
|--|------------|

|   |              |
|---|--------------|
| Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 30X20 | 951985 30X20 |
|---|--------------|

|  |                 |
|--|-----------------|
| Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke<br>mitFlügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm | 940501 900/1000 |
|--|-----------------|

|  |            |
|--|------------|
| Schublade für Flügeltürschränke,Breite 30G Schubladen-<br>Fronthöhe 300 mm | 940641 300 |
|--|------------|

|   |           |
|---|-----------|
| Schublade für Flügeltürschränke,Breite 30G Schubladen-<br>Fronthöhe 75 mm | 940641 75 |
|---|-----------|

|  |              |
|--|--------------|
| Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 30X20 | 951980 30X20 |
|--|--------------|

|   |              |
|---|--------------|
| Matte für Schubladen Abmessung in G 26X16 | 951830 26X16 |
|---|--------------|

|   |           |
|---|-----------|
| Fachboden200 kg für Schrank- / Abteilbreite in G 30 | 940590 30 |
|---|-----------|

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Schiebegriff für GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
|------------------------------------|-------------|

|  |           |
|--|-----------|
| Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 30 | 940552 30 |
|--|-----------|

|   |           |
|---|-----------|
| Schrägfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 30 | 940560 30 |
|---|-----------|

|   |          |
|---|----------|
| Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F | 940559 F |
|---|----------|

|   |              |
|---|--------------|
| Antirutsch-Matten-Set für Schubladen,5-teilig Abmessung<br>in G 26X16 | 951885 26X16 |
|---|--------------|

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-  
Fronthöhe 100 mm

940641 100

Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System  
Tragfähigkeit Schublade 75 kg

950180 75