

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Schublade, Sichtfenster-Flügeltüren, 26×16G, Höhe: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940063 1000
GTIN	4062406067632
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 30×20G, mit Schubladen 26×16G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte. Schubladen Fronthöhe 125 mm.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden und Schubladen.

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Griff Positionierung	oben
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Höhe	1000 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
ComfortClose	nein
Anzahl Schubladen	1
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Tiefe	500 mm
Anzahl Fachboden	2
Gewicht	53 kg
Nutzhöhe	845 mm
Breite	750 mm
Breite in G	30
Schubladen Nutzbreite in G	26
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Tiefe in G	20
Schubladen Nutztiefe in G	16
Schubladen Nutzfläche in G	26×16
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	26×16G

Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 30	958146 30
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 30X20	951985 30X20
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 30G Schubladen- Fronthöhe 200 mm	940641 200
Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Matte für Schubladen Abmessung in G 26X16	951830 26X16
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 30G Schubladen- Fronthöhe 150 mm	940641 150
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940590 30
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm	940501 900/1000
Antirutsch-Matten-Set für Schubladen,5-teilig Abmessung in G 26X16	951885 26X16
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 30G Schubladen- Fronthöhe 100 mm	940641 100
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940560 30
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940552 30
Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940550 30
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 30G Schubladen- Fronthöhe 125 mm	940641 125
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 30G Schubladen- Fronthöhe 75 mm	940641 75
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F

Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 26X16	951910 26X16
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940641 300
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 30X20	951980 30X20
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11