

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Schublade, Sichtfenster-Flügeltüren, 26×16G, Höhe: 1500mm**Bestelldaten**

Bestellnummer

940063 1500

GTIN

4062406067656

Artikelklasse

9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 30×20G, mit Schubladen 26×16G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Schublade Fronthöhe 125 mm.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden und Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
ComfortClose	nein
Höhe	1500 mm
Anzahl Schubladen	1
Gewicht	74 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Breite	750 mm
Griff Positionierung	oben
Tiefe	500 mm
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Nutzhöhe	1345 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Anzahl Fachboden	3
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Breite in G	30
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Tiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Schubladen Nutzbreite in G	26
Schubladen Nutztiefe in G	16
Schubladen Nutzfläche in G	26×16
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	26×16G

Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Fachboden für Schrank- / Abteilleite in G 30	940550 30
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 30	940560 30
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen- Fronthöhe 150 mm	940641 150
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen- Fronthöhe 75 mm	940641 75
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G, Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 30	958146 30
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen- Fronthöhe 100 mm	940641 100
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügelüren, Breite 30G für Schrankhöhe 1500 mm	940510 1500
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen- Fronthöhe 200 mm	940641 200
Antirutsch-Matten-Set für Schubladen, 5-teilig Abmessung in G 26X16	951885 26X16
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen- Fronthöhe 300 mm	940641 300
Matte für Schubladen Abmessung in G 26X16	951830 26X16
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 30X20	951985 30X20
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen- Fronthöhe 125 mm	940641 125
Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 26X16	951910 26X16

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940552 30
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 30X20	951980 30X20
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 1500 mm	940501 1500
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940590 30