

Garant GRIDLINE

Aufsatzschrank mit Schublade, Sichtfenster-Flügeltüren, 26×16G, Höhe: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940073 1000
GTIN	4062406067700
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 30×20G, mit Schubladen 26×16G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Schubladen Fronthöhe 125 mm.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden und Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Breite	750 mm
ComfortClose	nein
Höhe	1000 mm
Nutzhöhe	845 mm
Anzahl Fachboden	2
Anzahl Schubladen	1
Tiefe	500 mm
Gewicht	53 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Griff Positionierung	unten
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Tiefe in G	20
Breite in G	30
Schubladen Nutztiefe in G	16
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Schubladen Nutzbreite in G	26
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Schubladen Nutzfläche in G	26×16
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	26×16G

Schrank Bauart	Aufsatzschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Matte für Schubladen Abmessung in G 26X16	951830 26X16
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940641 100
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940641 150
Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 26X16	951910 26X16
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Antirutsch-Matten-Set für Schubladen, 5-teilig Abmessung in G 26X16	951885 26X16
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940641 125
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm	940501 900/1000
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940641 200
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940641 75
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940641 300
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 30	940550 30
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 30	940552 30
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 30	940560 30
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 30	940590 30
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
	940510 1000/1250

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke
mit Flügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 1000/1250 mm
