

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 900mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940081 900
GTIN	4062406068028
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 40×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet.**

Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Anzahl Fachboden	1
Tiefe	500 mm

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Breite	1000 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
ComfortClose	nein
Höhe	900 mm
Gewicht	50 kg
Nutzhöhe	745 mm
Griff Positionierung	oben
Breite in G	40
Tiefe in G	20
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 40X20	951985 40X20
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 40X20	951980 40X20
Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940550 40
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 40	958146 40
	940511 900

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke
mitFlügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 900 mm

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 40

940552 40

Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke
mitFlügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm

940501 900/1000

Schrägfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 40

940560 40

Schiebegriff für GridLine Typ GP11

914226 GP11

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F

940559 F

Fachboden200 kg für Schrank- / Abteilbreite in G 40

940590 40