

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 750mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940081 750
GTIN	4062406068004
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 40×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet.**

Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Griff Positionierung	oben
Anzahl Fachboden	1

Nutzhöhe	595 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Breite	1000 mm
ComfortClose	nein
Tiefe	500 mm
Gewicht	45 kg
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Höhe	750 mm
Breite in G	40
Tiefe in G	20
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Fachboden für Schrank- / Abteilmbreite in G 40	940550 40
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilmbreite in G 40	940552 40
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 40	958146 40
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteilmbreite in G 40	940590 40
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 40X20	951980 40X20

Schrägfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940560 40
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 750/800 mm	940511 750/800
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 750/800 mm	940501 750/800
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 40X20	951985 40X20