

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 2000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940083 2000
GTIN	4062406068134
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 40×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Höhe	2000 mm

Gewicht	102 kg
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
ComfortClose	nein
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Nutzhöhe	1845 mm
Breite	1000 mm
Griff Positionierung	mitte
Tiefe	500 mm
Anzahl Fachboden	5
Tiefe in G	20
Breite in G	40
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940552 40
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 2000 mm	940501 2000
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 2000 mm	940511 2000

Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940590 40
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940560 40
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G, Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 40	958146 40
Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940550 40